

Инструменты для полирования керамики



NTI CeraGlaze

Новая полимерная основа и продуманный выбор размера насыпки природного алмаза, предоставляют возможность эффективного полирования любой керамической поверхности.

Наличие инструментов различных форм и трех абразивностей обеспечивает индивидуальный, зависящий от конкретной ситуации, выбор.

Полимерная основа обеспечивает продолжительность использования инструмента.

Данные инструменты предназначены для эффективной обработки и быстрого достижения зеркального блеска керамических материалов всех типов, в том числе и оксид-циркониевой керамики.

Предварительное полирование



Ø рабочей части ISO	050	150	145	055
Длина рабочей части, мм	16,0	2,5	2,5	15,5
Код по каталогу NTI	P341	P342	P343	P344

↻ оптимал. 16.000 об/мин

Колесо и Линза



250	250
2,0	2,0
P301	P310

↻ 5.000 - 20.000 об/мин

Регламентное полирование



Ø рабочей части ISO	050	150	145	055	220
Длина рабочей части, мм	16,0	2,5	2,5	15,5	0,6
Код по каталогу NTI	P3041	P3042	P3043	P3044	P3047

↻ оптимал. 12.000 об/мин



250	250
2,0	2,0
P3001	P3010

↻ 10.000 - 15.000 об/мин

Полирование до зеркального блеска



Ø рабочей части ISO	050	150	145	055	220
Длина рабочей части, мм	16,0	2,5	2,5	15,5	0,6
Код по каталогу NTI	P30041	P30042	P30043	P30044	P30047

↻ оптимал. 6.000 об/мин



250	250
2,0	2,0
P30001	P30010

↻ 10.000 - 15.000 об/мин

